

HW Pickardt

Rankinis šampavimo įrankis, Šrifto aukštis: 10mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085471 10
GTIN	4250191110392
Produktų klasė	08W

Aprašymas**Modelis:**

Tikslus šampavimo įrankis skaičių sekoms užrašyti. Sukurtas didelėms apkrovoms. Tvirtinimas naudojant kaištį. Visos dalys nikeliuotos cheminiu būdu. Ratukai su 11 ženklų = graviravimas 0 – 9 ir tarpas. Supakuota plastikinėje dėžutėje. **Apsauginis dangtelis** sumažina nelaimingų atsitikimų riziką ir tausoja korpusą.

Paskirtis:

Skirta iš eilės žymėti medžiagas, kurių **kietumas iki 1500 N/mm²**.

Pastaba:

Kiti įspaudiklių modeliai, kaip pvz., su automatiniu skaičių parinkimu arba skirtingais šriftų aukščiais tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

maksimalus spaudžiamo paviršiaus medžiagos tvirtumas	1500 N/mm ²
Atspaudo plotis	35 mm
Šrifto aukštis	10 mm
Ratuko plotis = rašytinio ženklo plotis	6 mm

Vietų skaičius	6
Produkto rūšis	Rankinis štamposimo įrankis