

Garant**CPHX 060210 ER, HB7705, Tipas: HART**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212558 HART
GTIN	4062406099176
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

- Keičiamos plokštelės su patobulinta valytuvo geometrija efektyviam apdirbimo procesui ruošinių ir formų gamyboje.
- Sutaupoma daug laiko dėl didelio eilučių žingsnio ir dantų pastūmos.
- Keičiamos frezavimo plokštelės su radialiaja ir ašine valytuvo geometrija.

Radialinio mušimo tikslumas $\pm 0,020$ mm.

Rekomendacija:

Nuožulų frezavimo operacijų metu siekiant sumažinti Vc iki 30%.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės ae 0,2 mm.

L_{wa} žymi ašinį valytuvo ilgį.

L_{wr} žymi radialųjį valytuvo ilgį.

Pastūma f_z pliene < 65 HRC: 0,15 mm

Plokštelės storis S: 2.38 mm

Techninis aprašymas

Tipas	HART
Kampo spindulys	1 mm

Plokštelės storis S	2.38 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CPHX 060210 ER
Kietlydinys	HB7705
Ašmenys	HM
Ilgis Wiper, ašinis	0,5 mm
Ilgis Wiper, radialinis	0,8 mm
Pjovimo briaunos spindulys R ₁	1 mm
Pastūma f _z pliene < 65 HRC	0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	TiC
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui