

Garant**Griovelių drožiklio laikiklis griovelių drožimo aparatams Kotas EWS + Benz,
Kai griovelio plotis nuo m: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290351 2
GTIN	4062406099480
Produktų klasė	29K

Aprašymas**Dėmesio:**

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės \varnothing 38,22 mm.)

Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo \varnothing D _{min}	7,03 mm
Naudingasis ilgis L ₁	25 mm
Varžtas	290399 1
tinka grioveliams, kurių plotis m	2 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	3,65 mm
Koto \varnothing	16 mm

Pjoviklio laikiklis $\varnothing D_1$	6,5 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto ilgis L_s	30 mm
Kotas	EWS + Benz
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis