



## Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis, Sriegis M: M16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370065 M16
GTIN	2050001961938
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų**

#### Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

#### Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

### Techninis aprašymas

Ilgis 1	20,7 mm
Išorinis $\varnothing D_1$	10,5 mm
Sriegis M	M16
Iškyšos ilgis $L_2$	40 mm
maksimali apkrova (statinė)	25 kN
Rakto dydis SW	24 mm
Produkto rūšis	Antdėklas

