



Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis, Sriegis M: M20



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 370065 M20 |
| GTIN | 2050001961945 |
| Produktų klasė | 37K |

Aprašymas

Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų**

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Ilgis 1 | 27,3 mm |
| Išorinis $\varnothing D_1$ | 20 mm |
| Sriegis M | M20 |
| Iškyšos ilgis L_2 | 50 mm |
| maksimali apkrova (statinė) | 90 kN |
| Rakto dydis SW | 30 mm |
| Produkto rūšis | Antdėklas |

