

Modulinė pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: DM/16S**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Produktų klasė	29D

Aprašas**Aprašymas:**

Modulinės ištekimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams**. Siauras modelis.

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylis**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: STUCR/L 16

tinkamos keičiamosios plokštelės: TC ..16T3..

tinkamas korpusas: 264910 – 264922

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 22 mm

Centro poslinkis: 22 mm

Bendras ilgis: 32 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	32 mm
---------------	-------

Plokštelės dydis	165 mm
tinkamas korpusas	264910 – 264922
tinkamos keičiamosios plokštelės	TC ..16T3..
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Centro poslinkis	22 mm
Pjovimo galvutės ISO kodas	STUCR/L 16
Sistema	DM
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269023 3
Koto \varnothing	40 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Priedai

Užveržimo varžtas	269432
Užveržimo varžtas	269433
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500