

## Garant

### ER įspraustinė Forma ADB, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302765 20     |
| GTIN             | 4062406100230 |
| Produktų klasė   | 31A           |

## Aprašymas

### Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

### Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

### Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

## Techninis aprašymas

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Išorinis Ø D                  | 34 mm |
| Atsarginė ER užveržimo veržlė | 20    |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Užspaudimo ribos                | 1 - 13 mm            |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm               |
| ER užveržimo raktas             | 20                   |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$    | 1-13 mm              |
| Laikiklis                       | BT 40 A = 100        |
| Laikiklio norma                 | JIS B6339            |
| Laikiklio norma                 | JIS B6339            |
| Forma                           | ADB                  |
| Radialinio mušimo tikslumas     | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Pjovimo technika                | HSC                  |
| Produkto rūšis                  | Įspraustinė          |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 10 mm  | 308930 10 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                        | 308760 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                        | 308790 40 |
| ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3 mm   | 308911 3  |
| ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 1 mm   | 308930 1  |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3 mm  | 308916 3  |
| ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm   | 308911 6  |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 9 mm  | 308916 9  |
| ER cangė sriegikliu su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 7 mm                             | 309406 7  |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40                        | 308830 40 |

|  |            |
|--|------------|
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm  | 308930 5   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm  | 308911 5   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm  | 308911 8   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm  | 308911 2,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm   | 308911 13  |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                      | 308785 40  |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm   | 308930 11  |
| ER cangė tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm  | 308916 4   |
| ER cangė tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm  | 308916 7   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm  | 308930 2   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm  | 308930 6   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm  | 308911 9   |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm  | 309406 6   |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40  |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                      | 308765 40  |
| ER cangė tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm   | 308916 10  |
| Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm  | 613300 25  |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm   | 308930 12  |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm  | 309406 9   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm  | 308911 2   |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm                                      | 309406 3,5 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm  | 309406 8   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm   | 308930 13  |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm  | 308911 7   |
|  | 308802 40  |

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

|  |            |
|--|------------|
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm  | 308916 5   |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm   | 308916 12  |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm  | 308911 4   |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                            | 308795 40  |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm   | 308911 11  |
| ER užveržimo veržlė Skirta ER 20   | 309580 20  |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm   | 308911 12  |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm  | 308930 4   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm  | 308930 3   |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm  | 309406 4   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm  | 308911 1   |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm  | 308916 6   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm  | 308930 9   |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm   | 308916 11  |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm  | 308930 7   |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm  | 308930 8   |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40  |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm  | 309406 4,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm  | 308911 1,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm   | 308911 10  |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm   | 309406 10  |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm  | 308916 8   |