

**Garant****Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 50, trumpas, Užveržimo Ø D1: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302650 14
GTIN	4062406100377
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	44 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	12
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Laikiklis	BT 50, trumpas
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	ADB
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo $\varnothing$ D1 12 mm	309900 12
---	-----------