

**TRICOFLEX**

**Austinė žarna AIRSOFT, PVC, juodos spalvos, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis Ø: 13mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080037 13
GTIN	3506111000597
Produktų klasė	08A

**Aprašymas****Modelis:**

Žarna su poliesterio stiklo pluošto sutvirtinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C. Airsoft Performance austinė žarna, atspari alyvoms suspausto oro žarna pneumatiniams įrankiams. Darbinis slėgis 15 bar.

**Techninis aprašymas**

maksimalus darbinis slėgis	15 bar
Žarnos vidinis Ø	13 mm
Žarnos išorinis Ø	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ilgis 50 m
Produkto rūšis	Žarna