


Garant**Nupjovimo plokštelė į kairę 10°, HU7310, įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273680 3
GTIN	4045197719126
Produktų klasė	21L

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Pastūma f	0,07 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Įjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Įjovimo briaunos spindulys R	0,05 mm
Keitimų / įjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	kairiniai
Produkto rūšis	Griovelio įjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		