

Mitutoyo

Skaitmeninis-analoginis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

434621 50

GTIN

4946368121222

Produktų klasė

44A

Aprašymas

Modelis:

Didelis skaitmeninis ir papildomai analoginis ekranas. Vienkartinis prieš tai įvestos nulinės padėties nustatymas. Proceso eigos greitis neįtakoja matavimo rezultatų. **Maitinamas iš el. tinklo, todėl tinka ilgalaikiams matavimams.** Stabilus metalinis korpusas, tiksliai įmontuotas kontaktinis strypas.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Duomenų išvadas

Nulinių

verčių nustatymas bet kurioje padėtyje arba absoliučiosios vertės.

Preset

Perjungimas 0,01 / 0,001 mm.

Jungtis

maitinimo blokui.

Skaičiavimo krypties pasikeitimas

Ekranas iš žalios spalvos pasikeičia

į raudoną, kai viršijamos tolerancijos ribos.

Matavimo technika

Daugkartinis perjungimas

Verčių fiksavimas: maksimali, minimali ir skirtumas.

Matavimo ribų pasirinkimas

nulinis taškas, analoginiai rodmenys.

Funkcija:

- **Viršijus leistinas tolerancijas, pasikeičia spalva.**
- **Mažiausios vertės.**
- **Didžiausios vertės kaupiklis (nereikia ieškoti apgražos taško).**
- **Nulinio taško rodmuo, pvz., tolerancijos matavimams.**
- **Matavimo krypties pakeitimas.**

Tiekimo sudėtis:

Su elektros kabeliu Nr. 497660, maitinimo bloku 220 V / 9 V / 500 mA.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498430, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Kalibravimas: C1

Padalos vertė, pasirenkama: 0,01 / 0,001 mm

Leistina paklaida: 0,006 mm

Matavimo jėga: $\leq 2,3$ N

Jungiamojo antgalio \varnothing h6: 8 mm

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Jungiamojo antgalio \varnothing h6	8 mm
Matavimo jėga	$\leq 2,3$ N
Matavimo ribos (diapazonas)	50 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 / 0,001 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 50 mm	013210 50
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	013250 100
DAkKS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100
Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 50 mm	023000 50

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498430 USB2
Prijungimo kabelis Tipas D2	498430 D2
Prijungimo kabelis Tipas D1	498430 D1
Tinklo adapteris	497660