

Garant GRIDLINE

Darbastalis, kairėje durys, dešinėje 4 stalčiai Buko Multiplex plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	924054 1250
GTIN	4062406101800
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Su 2 valdomais ir fiksuotais ratukais, Ø 125 mm, su **žymių nepaliekančia poliuretano danga**, minimalus pasipriešinimas riedėjimui, nekelia triukšmo ir tausoja sriegius. Valdomi ratukai su fiksuotais ratams ir sukamajam žiedui.

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 625

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 200, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Darbastalio gylis	750 mm
Aukštis	950 mm

Spintelės plotis	1100 mm
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
ComfortClose	ne
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stumiamoji rankena	ne
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių skaičius	4
Darbastalio storis	25 mm
Spintelės gylis	700 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Darbastalio ilgis	1250 mm
Buferis	ne
Durų skaičius	1
Stalčių naudingasis plotis G	20
Ratukai nepalieka žymių	taip
Svoris	139,4 kg
Rato medžiaga	Poliuretano
Serija	Ready-to-go
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
nuleidžiamas	ne
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg

Plokštelės storis	25 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 200 mm	927805 200
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 100 mm	927805 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 250 mm	927805 250