

Garant

50 mm storio stalviršio iš suklijuotų buko kaladėlių, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 1500mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926041 1500
GTIN	4062406102296
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.

Techninis aprašymas

Storis	50 mm
Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Stalviršio medžiaga	Buko mediena suklijuota iš kaladėlių
Ilgis	1500 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

