

Weidmüller **Kabelių žirklys su pavarų svirtimi, rankenos su 2K apvalkalais izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 245mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	730250 245
GTIN	4032248945528
Produktų klasė	73H

Aprašymas**Modelis:**Rankenos **izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Viršūnė su pjautuvo formos ašmenimis. Kojelės su plastikinėmis rankenomis. Pjauna lygiai, švariai, neglamžo.

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių pjovimui.

Apdirbama medžiaga:**Specialus kaldintas įrankių plienas.****Techninis aprašymas**

Pjovimo galia	95 mm ²
visas ilgis	245 mm
Kerpa iki Ø	22 mm
Gamintojo pavadinimas	KT22
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena	Plastikinis apvalkalas
Veikimas	mechaninis, darbui viena ranka
Medžiaga	Specialus kaldintas įrankių plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius

Su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

Žirklys