

**XNEX 080608, HBM20, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215112 UNI
GTIN	4062406103101
Produktų klasė	22A

**Aprašymas****Modelis:**

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau. Dvipusės 2x3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės **kampų frezavimo operacijoms**.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.  
maksimalus pjovimo gylis  $a_{p\text{maks.}}$ : 4 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080608
Kietlydinys	HBM20
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	4 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	CVD
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	95 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		