

Garant**Sinchroninio įrankio galvutė skirta ER16, Sriegiklio koto Ø d2: 3,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 338183 3,5 |
| GTIN | 4062406102043 |
| Produktų klasė | 31P |

Aprašymas**Modelis:**

- Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
- Cangijų laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
- Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Tinka:

ER sinchroninis laikiklis Nr. 338180.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------|
| Koto keturbriaunis | 2,7 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 24 mm |
| kai sriegio koto Ø d ₂ DIN 374/376 | M5 |
| kai sriegio koto Ø d ₂ DIN 371 | M3 |
| Ø D ₂ | 12,7 mm |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar |
| Produkto rūšis | Sriegimo adapteris |

