

**Garant**
**Sinchroninio įrankio galvutė skirta ER32, Sriegiklio koto Ø d2: 12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338186 12
GTIN	4062406103699
Produktų klasė	31P

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
- Cangijų laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
- Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

**Detalus aprašymas:**

- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.

**Tinka:**

ER sinchroninis laikiklis Nr. 338180.

**Techninis aprašymas**

Koto keturbriaunis	9 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	37 mm
kai sriegio koto Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M12
kai sriegio koto Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M16
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar

Produkto rūšis

Sriegimo adapteris