

KÄRCHER**Aukšto slėgio plovimo įrenginys, nešildantis vandens, Gamintojo pavadinimas: HD511P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Mobilus aukšto slėgio plovimo įrenginys su kintamosios srovės varikliu. Prietaisas **valdomas paspaudžiamu jungikliu**, yra sistema, perspėjanti apie žarnos persisukimą, aukšto slėgio žarna, kuri sukasi, kai yra slėgis, ir pasukamas INOX purškimo vamzdis. Tvirtas 3-jų stūmoklių ašinė pompa su žalvarine cilindro galvute. Vandens vamzdelis iš žalvario. Maksimali paduodamo vandens temperatūra 60 °C.

EASY!Force pneumatinis pistoletas naudoja atatrunkos jėgą ir tokiu būdu vartotojui reikia mažiau jėgos. Užtikrina naujovišką darbo komfortą nepavargstant. Patobulintas keraminis ventilis. Integruota EASY!Lock sujungimo sistema. Užtikrina greitą ir paprastą priedų (pvz., purkštukų, plieninių vamzdžių) prijungimą tinkamomis jungtimis.

Tiekimo sudėtis:

Yra 10 m aukšto slėgio žarna, INOX plieno vamzdis 850 mm su paprastu antgaliu.

Techninis aprašymas

Svoris	20,5 kg
Naudojama galia	2200 W

Gamintojo pavadinimas	HD 5/11 P *EU
Darbinis slėgis	110 bar
Padavimo kiekis	490 l/h
Tinklo saugiklis	10 A
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Aukšto slėgio plovimo įrenginys