

## Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, Ø: 88mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085926 88
GTIN	5012095608431
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

#### Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

### Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	gumuotas
Aukštis su sriegiu	23,5 mm
Aukštis	8,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	420 N
Ø	88 mm
Sriegis	M8 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

