

Garant

Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui Forma ADB, SK 50, Kotui, kurio Ø D1: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301287 40
GTIN	4062406105013
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 µm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

WSP grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Įrankio tvirtinimo laikiklis

Šlifuotas kontaktinis paviršius

Forma ADB

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, atsarginiai varžtai Nr. 309907, 309908.

Techninis aprašymas

kotui, kurio Ø D ₁	40 mm
Išorinis Ø D	60 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/301287-40>