

**Garant****Įspraustinė grąžto tvirtinimui, HSK-A 63, Kotui, kurio Ø D1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307005 40
GTIN	4062406105266
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu. **Užveržimo metu grąžto korpuso atraminė dalis standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių. Be to, galinio paviršiaus Ø, palyginus su standartiniais, yra didesnis.**

**Paskirtis:**

**Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.**

**Tinka:**

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginiai varžtai Nr. 309907 ir 309908.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	105 mm
kotui, kurio Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Išorinis Ø D	60 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

---

## Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63	309880 63
--	-----------