

Garant**Įspraustinė grąžto tvirtinimui Forma ADB, BT 50, Kotui, kurio Ø D1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303129 32
GTIN	4062406105211
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 µm.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Atsarginiai varžtai Nr. 309907; 309908.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	52 mm
kotui, kurio Ø D ₁	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Laikiklis	BT 50

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/303129-32>