

**Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, Ø: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085927 22
GTIN	5012095608387
Produktų klasė	08Q

**Aprašymas****Modelis:**

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

**Paskirtis:**

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

**Pastaba:**

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

**Techninis aprašymas**

Sriegio įvorė	taip
Sriegis	M4 mm
Aukštis su sriegiu	11 mm
Aukštis	6 mm
Paviršiaus medžiaga	gumuotas
Ø	22 mm
Nominalioji sukibimo jėga	50 N

Magnetinės šerdies medžiaga

Neodimis

Produkto rūšis

Plokščias magnetas

---

**Priedai**

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M4

085921 M4