

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232272 13
GTIN	4062406105877
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Su tiesiais drožlių grioveliais.**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis L₁: 35 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX8
Naudingasis ilgis L ₁	35 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Ø zona D _c	13 - 17,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis