



Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232271 25
GTIN	4062406105839
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L₁: 52,5 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	52,5 mm
Ø zona D _c	25 - 35 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Užveržimo varžtai	232990 TX15
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	1,5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis