



Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232273 25
GTIN	4062406105952
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L₁: 187,3 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

Ø zona D _c	25 - 35 mm
Naudingasis ilgis L ₁	187,3 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Užveržimo varžtai	232990 TX15
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

