

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232275 36
GTIN	4062406106089
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su vidiniu aušinimu. **Su tiesiais drožlių grioveliais.**

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Kitų dydžių reikia teirautis.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	432 mm
Ø zona D_c	36 - 47 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis