

Garant GRIDLINE

## Vario elektra reguliuojamo aukščio darbastaliai su korpusu 24G Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500/DEmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	923294 1500/DE
GTIN	4062406103262
Produktų klasė	9GG

### Aprašymas

#### Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Su 1 pora kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokišku Schuko kištuku. Energijos sąnaudos 250 V / 50 Hz su maks. 340 W. **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

#### Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing > 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

#### Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75, 150

#### Tiekimo sudėtis:

2 elektra reguliuojamo aukščio kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

#### Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz., šoninius skydus ir t. t. galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

#### Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

#### Pastaba:

Pristatymas be surinkimo. Rankinis padėties jungiklis gali būti pasirinktas laisvai. Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

## Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	2
maksimali keliamoji galia	400 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Darbastalio ilgis	1500 mm
Eigos greitis	9 mm/s
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Serija	vario
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Aukščio reguliavimo ribos	850 - 1050 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Svoris	90 kg
Jungties įtampa	250 V
Stalčių bloko naudingasis aukštis	225 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
ComfortClose	ne
Stalčių bloko aukštis	300 mm
IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F

Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	850-1050 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950320 75/2
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5	950320 150/5
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4	950320 150/4
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950300 75/1
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37	953828 37
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950320 75/1
	950300 75/3

easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950300 75/2
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 32	953821 32
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950320 75/3