

Garant**50 mm storio stalviršis iš buko Multiplex, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926081 1000
GTIN	4062406106256
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

Techninis aprašymas

Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Storis	50 mm
Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Ilgis	1000 mm
Svoris	28,5 kg
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis

