

**Garant****50 mm storio stalviršis iš buko Multiplex, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 2500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926081 2500
GTIN	4062406106294
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

**Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm:** plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

**Pastaba:**

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

**Techninis aprašymas**

Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Storis	50 mm
Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Ilgis	2500 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

