

Garant**50 mm storio stalviršis iš buko Multiplex, Gylis 800 mm, Plokštės ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 926085 1000 |
| GTIN | 4062406215026 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Plokštės gylis – 800 mm, storis – 50 mm: kiaurymes apatinėje plokštės dalyje turite išgręžti patys.

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Storis | 50 mm |
| Stalviršio medžiaga | Buko Multiplex |
| Ilgis | 1000 mm |
| Stalviršio danga | lakuota bespalviu laku |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 800 mm |
| Gylis | 800 mm |
| Produkto rūšis | Darbatalio stalviršis |

