

Garant**50 mm storio stalviršis iš buko Multiplex, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926081 2000
GTIN	4062406106270
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

Techninis aprašymas

Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Ilgis	2000 mm
Storis	50 mm
Svoris	57 kg
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis

