

Garant**25 mm storio stalviršis iš buko Multiplex, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926101 1250
GTIN	4062406106386
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 25 mm: plokštės neišgręžtos, netinka Vario darbatalio jungimui, naudoti tik kaip apsauginę drobę.

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

Techninis aprašymas

Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Ilgis	1250 mm
Storis	25 mm
Svoris	21 kg
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

