

**Garant****Darbastalis su tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan), Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926241 1250
GTIN	4062406106546
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

**Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm:** plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Darbastalis **montavimo, tikrinimo ir laboratorijos** darbo vietoms. Paviršius iš visada antistatinės, labai atsparios braižymui, vidutinio kietumo dangos, 2 mm storio. Vidurinis sluoksnis iš ST medienos pagrindo ir priešpriešinis traukimas užtikrina, kad darbastalis nesideformuos. Kraštai su šviesiai pilku, 3 mm storio ABS apvadu. Eluplan plokštės yra labai atsparios alyvai, tepalams, silpnoms rūgštims ir šarmams. (Tačiau jie kenkia paviršiaus išvaizdai).

**Pastaba:**

Eluplan plastikinė danga **neatspari šviesai**, spalvos pasikeitimai dėl tiesioginių saulės ar šviesos spindulių nėra pagrindas pretenzijoms.

**Techninis aprašymas**

Stalviršio danga	Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
ABS apvadas	3 mm
Ilgis	1250 mm
Storis	50 mm
Stalviršio paviršius	Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai

Stalviršio medžiaga	ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga
Dangos storis	2 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	tamsiai pilka
Svoris	24,1 kg
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis