

Garant**Kampinė darbo vieta, skirta Workstation eLevel moduliui, su 1 kėlikiu, su šviesia Eterlux plokšte****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 920081 |
| GTIN | 4045197719751 |
| Produktų klasė | 91P |

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Kampinė darbo vieta su 40 mm storio darbastaliu ir 1 kėlikiu. Tolygus aukščio reguliavimas elektra. Tik kartu su 2 Workstation eLevel moduliais. Valdikliu galima nustatyti 5 aukščio lygius.

Spalva:

Apatinė dalis RAL 7005, pilkos spalvos, nekonfigūruojama. Kėliklis iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojamas. Galinė ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos.

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki: 700 - 1000 mm

Plotis: 1100 mm

Darbastalio ilgis: 1000 mm

Darbastalio gylis: 1000 mm

Darbastalio storis: 40 mm

Svoris: 65 kg

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|--|
| Darbastalio paviršius | Itin atspari įbrėžimams ir karščiui danga. |
| Svoris | 65 kg |
| Darbastalio ilgis | 1000 mm |

| | |
|---|--|
| Darbastalio storis | 40 mm |
| Stalviršio medžiaga | ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga |
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 700 - 1000 mm |
| Darbastalio gylis | 1000 mm |
| Plotis | 1100 mm |
| Stalviršio danga | Eterlux (melaminas / fenolio derva) |
| Darbastalio paviršiaus spalva | šviesiai pilka |
| Serija | Workstation |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 700-1000 mm |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 100 kg |
| Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis |
| Plokštelės storis | 40 mm |
| Aukščio išlyginimas | 25 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Kampinė darbo vieta |