

**Garant****Kampinė darbo vieta, skirta Workstation eLevel moduliui, su 2 kėlikliais, su tamsiai pilka Eluplan plokšte****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920085
GTIN	4045197719744
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Kampinė darbo vieta su 40 mm storio darbastaliu ir 2 kėlikliais. Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu. Tik kartu su 1 Workstation eLevel moduliui. Valdikliu galima nustatyti 4 aukščio lygius.

**Spalva:**

Apatinė dalis RAL 7005, pilkos spalvos, nekonfigūruojama. Kėliklis iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojamas. Galinė ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos.

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki: 700 - 1000 mm

Plotis: 1100 mm

Darbastalio ilgis: 1000 mm

Darbastalio gylis: 1000 mm

Darbastalio storis: 40 mm

Svoris: 77 kg

**Techninis aprašymas**

Darbastalio paviršius	Antistatinė danga, itin atspari trinčiams, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Darbastalio ilgis	1000 mm

Darbastalio gylis	1000 mm
Stalviršio medžiaga	ST medinė dalis su Eluplan plastikine danga
Svoris	77 kg
Darbastalio storis	40 mm
Plotis	1100 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	700 - 1000 mm
Stalviršio danga	Eluplan (plastikinė danga), (linoleumo danga)
Darbastalio paviršiaus spalva	tamsiai pilka
Serija	Workstation
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	700-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	150 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kampinė darbo vieta