

Garant**Kampinė darbo vieta, skirta Workstation eLevel moduliui, su 2 kėlikliais, su šviesia Eterlux plokšte****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920086
GTIN	4045197719768
Produktų klasė	91P

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Kampinė darbo vieta su 40 mm storio darbostaliu ir 2 kėlikliais. Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu. Tik kartu su 1 Workstation eLevel moduliui. Valdikliu galima nustatyti 4 aukščio lygius.

Spalva:

Apatinė dalis RAL 7005, pilkos spalvos, nekonfigūruojama. Kėliklis iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojamas. Galinė ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtos miltelinio būdu, konfigūruojamos.

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki: 700 - 1000 mm

Plotis: 1100 mm

Darbostalio ilgis: 1000 mm

Darbostalio gylis: 1000 mm

Darbostalio storis: 40 mm

Svoris: 77 kg

Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	700 - 1000 mm
Svoris	77 kg

Darbastalio storis	40 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Darbastalio gylis	1000 mm
Darbastalio paviršius	Itin atspari įbrėžimams ir karščiui danga.
Stalviršio medžiaga	ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga
Plotis	1100 mm
Stalviršio danga	Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Darbastalio paviršiaus spalva	šviesiai pilka
Serija	Workstation
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	700-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	150 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kampinė darbo vieta