

Garant GRIDLINE

Spinta skysčiams su plastikiniais bakais, Aukštis mm / tepalo kanistrų skaičius: 1500/8**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	980022 1500/8
GTIN	4062406107031
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta lakštinio plieno konstrukcija su sustiprintomis varstomomis durimis, uždaromomis stumiama rankena su **cilindrine spyna**. Spintų korpusas su **atskirų stalčių fikсatoriumi**. Atskirų stalčių fikсatoriai leidžia vienu metu atidaryti tik 1 stalčių. Tokiu būdu apsaugoma, kad spinta nenuvirstų. Ištraukiamus padėklus ir stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Spinta alyvai, su bakais iš **plastiko** (Nr. 980060).

Komplektacija:

Ištraukiamų lentynų skaičius: 2

Tepalo surinkimo vonių kiekis: 1

Tepalo bakų skaičius (25 litrų): 8

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Spintą galima naudoti ir be talpų alyvai. Komplektavimas pagal poreikius: tinkamas ištraukiamas lentynas žr. Nr. 980052.

Techninis aprašymas

Svoris	123 kg
Plotis	750 mm
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	1350 mm
Aukštis	1500 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Tepalo spinta