

Garant GRIDLINE

**Iki galo ištraukiama lentyna tepalo spintoms (be bakų), Montavimo aukštis: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	980052 75
GTIN	4062406107062
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta lakštinio plieno konstrukcija su bėgeliais ir rutuliniais guoliais. Priekyje atvira išpjova išpūtimo čiaupams. **100 % ištraukiamas, keliamoji galia iki 200kg.**

**Paskirtis:**

Galima laikyti 4 kanistrus po 25 litrus **arba** 5 kanistrus po 10 litrų.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Naudingas plotis	600 mm
Naudingasis gylis	500 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Ištraukiama lentyna

