



T formos spraustukas, termiškai pagerintas, Griovelio plotis S: 21 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313805 21
GTIN	2050001929907
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuoti ir termiškai pagerinti.

Tinka:

Gamintojas Röhmm KFD-HE.

Tiekimo sudėtis:

Su varžtais DIN 912 – 12.9!

Pastaba:

Kitų matmenų T-formos spraustukai tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Aukštis H	28 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	30 mm
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm
Tinka Röhmm KFD-HE	315 / 21
Sriegis G	M16

Pakopos aukštis h	11,5 mm
Griovelio plotis S	21 mm
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė