



Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 420450 0-25 |
| GTIN | 7630041104080 |
| Produktų klasė | 45A |

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifotos. Grūdintos, šlifotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometras be etalono.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Sraigto Ø | 6,5 mm |
| Padalos vertė | 0,01 mm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 25 mm |
| Matavimo būgno Ø | 18,5 mm |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm |
| Kalibravimas | B1 |
| Leistina paklaida | 2 µm |
| Norma | DIN 863 |
| Matavimo prietaisai | analoginis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022010 100

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm

022000 25