



TESA

Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	420560 0-25
GTIN	7630041105155
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifotos. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigčiai. Tvirtinamas užspaudžiama svirtimi. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Matavimo būgnas matinis chromuotas. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Plokščia Nonijaus skalė **nuskaitymui be paralakso**. Tiksli skaitmeninė vertė dešimtosios milimetro dalies tikslumu.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo būgno Ø	19,7 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B1
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/420560-0-25>
