

**Mikrometras, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420450 50-75
GTIN	7630041104103
Produktų klasė	45A

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifotos. Grūdintos, šlifotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometras be etalono.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	18,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	2 µm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022010 100

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022000 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm

421100 50