

**Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, griebtuvo Ø 6 mm, Tipas: G2440****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Galingas, lėtai veikiantis modelis su atramine rankena. Didžiausias sūkių skaičius **4300 1/min.**

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimalus oro poreikis	342 l/min
Darbinis triukšmas	80 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	G2440
Svoris	0,9 kg
maksimalus sūkių skaičius	4300 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
Atiduodamoji galia	550 W

Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis