



Pneumatinis juostinis vamzdžių šlifuoκlis, Tipas: 14360



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079552 14360
GTIN	616026143609
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našus pneumatinis juostinis vamzdžių šlifuoκlis vamzdžių ir lenktų vamzdžių apdirbimui. Reguluojama rankenos padėtis. Laikiklis yra su spyruokle, todėl galima greitai pakeisti šlifavimo juostą. Šlifavimo juostos matmenys 13 – 40×760 mm.

Tiekimo sudėtis:

Juostinis vamzdžių šlifuoκlis, su rankena, šlifavimo juosta 38×762 mm.

Pastaba:

Kitokių kontaktinių laikiklių, skirtų Dynaflex®, reikia teirautis arba ieškoti mūsų e-parduotuvėje.

Atiduodamoji galia: 522 W

maksimalus sūkių skaičius: 3400 min⁻¹

maksimalus oro poreikis: 1124 l/min

Prijungimo sriegis: NPT

Pneumatinė jungtis: 1/4 in

Juostos plotis: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Techninis aprašymas

Svoris	2,9 kg
--------	--------

Atiduodamoji galia	522 W
maksimalus sūkių skaičius	3400 min ⁻¹
Darbinis triukšmas	82 dB(A)
Juostos plotis	13; 19; 25; 32; 40 mm
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	14360
maksimalus oro poreikis	1124 l/min
Juostos ilgis	760 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis