



Dantytų kumštelių rinkinys griebtuvui, 3 vnt., Ø 315 mm, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313233 1
GTIN	2050001929334
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, tačiau naudingas ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Išoriniam užspaudimui, puikiai tinka neapdirbtų ruošinių užspaudimui.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5, užgrūdintas.

Tinka:

SchUNK pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniais tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

Užspaudimo ribos kaip Nr. 313115 - 313137. Užspaudimo pakopos gylis 25 mm.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	44 - 211 mm
tinka griebtuvų tipui Ø	315 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 315 mm
Griovelio plotis D	12 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	54 mm

Liežuvėlio ilgis A	26 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai