

Garant**Stovas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 1500X1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431000 1500X1000
GTIN	4045197720658
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

Stovas, profiliuotas plienas, spalva – RAL 9006 baltas aliuminis. Dugnas iš buko Multiplex.

Paskirtis:

Natūralaus kietojo akmens plokštės Nr. 430190 – 430500 saugoti dedamos ant tam numatytų taškų (plieniniai rutuliniai įdėklai).

- **Plokštėms iki 630×630 mm. Dėti ant varstotų ir panašiai geriausiai tinka reguliuojami spaustuvai Nr. 373500.**
- **Sandėlio baldų aukštis reguliuojamas, taip galima išlyginti plokštes (3 taškų atrama ir 2 varžtai apsaugoti nuo apvirtimo).**

Pastaba:

Uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4× Nr. 086002 dyd. 850.

Aukščio išlyginimas: 25 mm

Apatinės spintelės aukštis: 720 mm

Spintelės plotis: 1060 mm

Spintelės gylis: 830 mm

Pagrindo aukštis su lentynomis: 780 mm

Keliamoji galia pagal plotą: 2000 kg

Svoris: 50 kg

Techninis aprašymas

Svoris	50 kg
Apatinės spintelės aukštis	720 mm
tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis	1500×1000 mm
Spintelės plotis	1060 mm
Keliamoji galia pagal plotą	2000 kg
Spintelės gylis	830 mm
Lentynos plokštės medžiaga	Buko Multiplex
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna)	900 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	780 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Produkto rūšis	Apatinė dalis