

**PLANOLITH****Granito plokštė Tikslumo klasė 00, Ilgis x plotis: 1000X630mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	430400 1000X630
GTIN	2050001949806
Produktų klasė	46H

**Aprašymas****Modelis:**

Specialiai parinktas natūralus granitas.

- **Be jokių trūkumų, vientisos struktūros.**
- **Atsparus lenkimui ir kietas.**
- **Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas.**
- **Tiksliai apdirbtas paviršius (pritrintas deimantu). Leistinos tolerancijos neviršijamos.**
- **Šoninės plokštumos tiksliai statmenos darbiniam paviršiui.**
- **Tvirtinimui ant stovo apatinėje pusėje palikti tvirtinimo taškai (plieniniai rutuliniai įdėklai).**
- **Kietesnis už grūdintąjį plieną (6 – 7 pagal Moso skalę), neįsimagnetinantis ir nelaidus elektrai.**

**Tikslumas:**

Galutinė gamyba ir patikrinimas vyksta kompiuteriu valdomose kondicionuojamose patalpose. Naudojamos matavimo priemonės atitinka nacionalinių ir tarptautinių kalibravimo laboratorijų reikalavimus.

**DIN 876/00 – ypač tiksliai pritrinta deimantu** matavimui.

**Tiekimo sudėtis:**

**Su patikros protokolu, transportavimo pakuote.** Su plieniniais rutuliniais antgaliais

**Pastaba:**

**Papildomai užsakius:** nerūdijantys plieniniai antgaliai, plieniniai T formos griovelių bėgeliai (Nr. 430500 ir Nr. 430190 yra be bėgelių), tikslumas 000, kiti dydžiai, tarpiniai matmenys. Papildomos tiekimo sąlygos.

**Techninis aprašymas**

Svoris	189 kg
--------	--------

Lygumas	0,004 mm
Storis	100 mm
Plieniniai rutuliniai antgaliai	3
Norma	DIN 876
Tikslumas	00 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Matavimo plokštė

---

## Priedai

Spintos pagrindas Plokštėms, kurių dydis ilgisxplotis  
1000X630 mm

431050 1000X630