

HellermannTyton

Kabelių sąvaržų rinkinys, iš aukštos kokybės plieno, 50 vnt., Plotis: 7,9mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083710 7,9
GTIN	5022660312250
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

Atspari korozijai ir antimagnetinė kabelių sąvarža iš **nerūdijančiojo plieno**. Labai atspari chemikalams. Juostos galas išsišakojęs.

Paskirtis:

Montuojama replėmis arba rankomis rišant ir tvirtinant kabelius, laidus ir žarnas.

Techninis aprašymas

maksimalus ryšulio Ø	150 mm
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas
Temperatūros ribos	-80 - 538 °C
Plotis	7,9 mm
Ilgis	500 mm
Produkto pavadinimo požymis	50 vnt.
Vienetų skaičius	50
Produkto rūšis	Kabelių sąvarža