

**Combisc® CONTOUR šlifavimo diskas, Ø 60 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554034 120
GTIN	4007220898864
Produktų klasė	55G

**Aprašymas****Modelis:**

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisc® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Banguotais disko kraštais patogiau **glotniai šlifuoti kontūrus ir išgaubtus paviršius**.

**Paskirtis:**

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Reikia dėti ant minkštų atraminių lėkštelių Nr. 554091 50.

**Pastaba:**

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	120
Disko Ø	60 mm
Šlifavimo priemonės	Aluminio oksidas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Ø 60 mm

maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta išorinis Ø 50 mm	554091 50
---	-----------